



Bit pentru șurubelniță, hexagonal, 1/2 inch lung Acoperit cu strat TiN, Hexagon: 7mm



Date comandă

Numărul de comandă	643333 7
GTIN	4000896232352
Clasa articolului	630

Descriere

Execuție:

Produs din două părți. Corp călit optim pentru prinderea și retransmiterea energiei de acționare. Locașuri pătrate cu toleranță strânsă, pentru fixarea sigură și stabilă pe scula de acționare. Locaș pătrat conform **DIN 3120**.

Tije acoperire în strat TiN pentru o aderență și o rezistență la abraziune ridicată. Cu protecție optimă împotriva coroziunii.

Aplicație:

Recomandat ca optim pentru solicitări de durată, cum ar fi la înșurubările în serie.

Standard:

DIN 7422

Material:

Manșon din oțel crom-vanadiu, suprafață cromată rezistentă la exfoliere. Tijă din oțel special, custrat de acoperire TiN.

Descriere tehnică

Ø parte antrenantă	23 mm
Lungime	140 mm
Hexagon	7 mm
Pătrat de antrenare	1/2 inch
Standard	DIN 7422
Profil de antrenare	Șurubelniță hexagonală

Execuție	Acoperit cu strat TiN
Material	Oțel crom-vanadiu
Suprafață	TiN
Tip produs	Bit de cheie tubulară