

Garant GRIDLINE

Cărucior de montaj pentru sertare, 26×20G, Înălțime mm / număr de sertare: 885/0**Date comandă**

Numărul de comandă	930617 885/0
GTIN	4062406352530
Clasa articolului	9GK

Descriere**Execuție:**

Pentru echiparea cu sertare 26×20G.

Cărucior pentru montaj la 30×24G cu câte 2 roți fixe și role de ghidaj sprijinite pe rulmenți Ø 125 mm, cu strat de rulare din poliuretan, role de ghidaj cu posibilitate de blocare. Cu margine împotriva alunecării pe 4 părți, covor din cauciuc cu caneluri și mânere de împingere Haptoprene® din 2 componente. O siguranță de deschidere individuală împiedică deschiderea simultană a mai multor sertare. Carcasă cu posibilitate de închidere centrală cu ajutorul încuietorii cilindrice.

Culoare:

Corp și corpul sertarelor – gri deschis RAL 7035, părțile frontale ale sertarelor – antracit RAL 7016, **acoperite cu vopsea pulbere. Corpul sertarelor nu poate fi configurat, doar gri deschis RAL 7035.**

Notă:

Echiparea sertarelor admisă numai cu Cod 930634 sau Cod 930636 (cu închidere individuală cu o singură mână a sertarelor).

Descriere tehnică

Înălțime	885 mm
Capacitate portantă maximă	600 kg
Lățime	750 mm
Număr de uși	0
Strat de rulare fără amprență	da
Număr de roți fixe fără frână	2
Sistem electronic de închidere – convertibil	da
Înălțime utilă carcasă sertare	600 mm
ComfortClose	nu
Număr de sertare	0
Număr de role de ghidaj cu frână	2
Adâncime	600 mm
Greutate	56 kg
Cu margine împotriva alunecării	da
Înălțime carcasă sertare	700 mm
Înălțimea utilă	600 mm
Execuție	mobilă
Execuție	pentru echiparea individuală
Număr raft culisant	0
Carcasă deschisă sus	nu
Înălțimea utilă pentru sertare	600 mm
Grosimea materialului	1,2 mm
Deschiderea sertarului	Încuietoare anti-alunecare
Egalizarea înălțimii la intervale	25 mm
Încuietoare cilindrică	Element modular de inserție
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Caracteristici nume produs	26×20G
Tip produs	Cărucior de montaj

Accesorii

Sertar cu deblocare singulară cu o singură mână, 75 kg
Înălțime frontală a sertarului 75 mm

930634 75

Șild pentru GridLine Tip HU21

914227 HU21

Placă de acoperire din tablă de oțel cu margine împotriva
alunecării pe 4 părți Dimensiuni în G 30X24

951972 30X24