



Ferăstrău cu bandă compact cu acumulator, Tip: M18FBS85



Date comandă

Numărul de comandă	078205 M18FBS85
GTIN	4058546293963
Clasa articolului	03L

Descriere

Execuție:

Ferăstrău cu bandă FUEL™ cu acumulator, puternic, compact, cu motor POWERSTATE™ fără perii, pentru tăiere mobilă cu manevrabilitate îmbunătățită.

- Schimbare simplă și care nu necesită scule a pânzei bandă.
- Viteză cu reglare progresivă a benzii, cu comutator de viteză.
- Construcție metalică robustă, cârlig metalic.
- Iluminare cu LED a spațiului de așchiere.

Livrare:

Inclusiv încărcător, 2x acumulator M18 B2, pânză bandă bimetalică 14 TPI, geantă de transport.

Notă:

Pentru acumulatoare de schimb și accesorii consultați Cod 073816 și 073809. Pânze-bandă personalizate se livrează la cerere.

Descriere tehnică

Lățime pânză de ferăstrău	13 mm
Lungime pânză de ferăstrău	898 mm
Denumirea producătorului	M18FBS85-202C
Greutate	6 kg
Tip acumulator	Litiu-Ion

Vibrație maximă conform EN	< 2,5 m/s ²
Adâncimea maximă de tăiere 90°	85 mm
Viteza benzii	0 - 165 m/min
Număr de acumuloare incluse	2
Capacitate acumulator	2 Ah
Tensiunea acumulatorului	18 V
Alimentare cu energie	Acumulator litiu-ion
Ambalaj	Geantă de transport
Acumulator recomandat – furnizor / tip acumulator / tensiune	Milwaukee Tip B 18 V
Acumulator recomandat – furnizor / tip acumulator / tensiune	Milwaukee Tip HB 18 V
Tip produs	Ferăstrău

Accesorii

Sistem Li-Ion M18B5 Tip acumulator MB18	073816 MB18
Încărcător pentru acumulator Tip M1218FC	073840 M1218FC
Încărcător pentru acumulator Tip M1218C	073840 M1218C