



Mașină de găurit și înșurubat cu percuție și acumulator ProCORE, Tip: GSB18110C



Date comandă

Numărul de comandă	070106 GSB18110C
GTIN	4059952525464
Clasa articolului	03B

Descriere

Execuție:

Mașină de găurit și înșurubat Bosch cu percuție și acumulator pentru cele mai dure lucrări de înșurubare, găurire și percuție.

- **Electronic Cell Protection (ECP) protejează acumulatorul împotriva supraîncălzirii și a descărcării complete.**
- **Electronic Motor Protection (EMP) protejează motorul împotriva suprasolicitării.**
- **Decuplare mecanică în mai multe trepte a momentului de rotație.**
- **Clips pentru centură (nu 070104).**
- **Afișaj integrat pentru indicarea nivelului de încărcare cu LED și acumulator.**
- **Mandrină cu strângere rapidă.**

Cu **motor CE fără perii.**

KickBackControl cu închidere automată în cazuri de blocare precum și cuplu unic de precizie. Formă constructivă compactă, lungime foarte mică a capului (doar 184 mm), ceea ce permite o mână perfectă (Ref. GSB1890C) fiind prin urmare optim pentru lucrări în spații înguste. Este posibilă echiparea cu modul Connectivity. Cu frână de motor.

Avantaj:

Lungimi foarte scurte, de numai 184 mm, ale capului.

Livrare:

Inclusiv 2 x acumulator Li-Ion ProCORE 18 V / 4,0 Ah, încărcător și L-BOXX.

Notă:

Acumulatori de schimb și încărcătoare compatibile se găsesc începând de la Cod 073851 și 073866.

Descriere tehnică

Ambalaj	Cutie de scule (L-Boxx)
Tip acumulator	Litiu-Ion
Gamă de strângere a mand. cu prindere rapidă	1,5 - 13 mm
Ø maxim de găurire spiralată în lemn	82 mm
Denumirea producătorului	GSB 18V-110C
Moment maxim de rotație dur	85 Nm
Greutate	2,1 kg
Turație maximă treapta 1	0 - 480 min ⁻¹
Ø maxim de găurire spiralată în beton	16 mm
Număr de acumulatoare incluse	2
Tensiunea acumulatorului	18 V
Vibrație maximă conform EN cu funcție de găurire prin percuție	12,5 m/s ²
Vibrație maximă conform EN fără funcție de găurire prin percuție	2,5 m/s ²
Ø maxim de găurire spiralată în oțel	13 mm
Capacitate acumulator	4 Ah
Acumulator recomandat – furnizor / tip acumulator / tensiune	Bosch 18 V
Model constructiv motor	Motor fără perii
Utilizare tipică	Heavy Duty
Turație maximă treapta 2	2100 min ⁻¹
Moment maxim de rotație moale	47 Nm
Alimentare cu energie	Acumulator litiu-ion
recomandat pentru material	Piatră
recomandat pentru material	Beton

recomandat pentru material

Zidărie

Tip produs

Mașinăde găurit și
înșurubat cu percuție

Accesorii

Acumulator Li-IonProCore Tip acumulator, tensiune
acumulator C18 V

073856 C18