



Aspirator pentru suprafețe umede și uscate, cu acumulator, Tip: GAS1810L



Date comandă

Numărul de comandă	070231 GAS1810L
GTIN	3165140995405
Clasa articolului	03B

Descriere

Execuție:

Aspirator cu acumulator pentru aspirare mobilă. Transport simplu și manevrare comodă datorită curelei de purtat, de care poate fi prins aspiratorul.

Livrare:

Fără acumulator și fără încărcător.

- 1 x duza pentru podea, număr Bosch: 2608000707
- 1 x duza pentru spații înguste, 250 mm, număr Bosch: 2608000661
- 1 x Curea de umăr, număr Bosch: 2608000706
- Set de role cu 4 piese, număr Bosch: 2608000705
- 1 x Adaptor pentru scule electrice, număr Bosch: 2608000708
- 1 x conductă colectoare, număr Bosch: 2608000659
- 1 x filtru plat plisat, număr Bosch: 2608000663
- 3tlg. Set de conducte de aspirație, număr Bosch: 2608000660
- 1 x furtun, 1,6 m, număr Bosch: 2608000658

Notă:

Acumulatori de schimb și încărcătoare potrivite găsiți sub codurile 073851 – 073866. Sistem de pornire automată potrivit găsiți sub codul 070237ff.

Descriere tehnică

Volum recipient	7,5 l
Greutate fără acumulator	6 kg

Lungime furtun aspirare	1,6 m
Tip acumulator	Litiu-Ion
Denumirea producătorului	GAS 1810L
Debit volumic	1440 l/min
Număr de acumulatori incluse	0
Tensiunea acumulatorului	18 V
Alimentare cu energie	Acumulator litiu-ion
Acumulator recomandat – furnizor / tip acumulator / tensiune	Bosch 18 V
Tip produs	Aspirator pentru suprafețe umede și uscate