

Garant GRIDLINE

Dulap de scule complet cu sertare 75 kg, 36×20G, Înălțime mm / număr de sertare: 900/6A**Date comandă**

Numărul de comandă	930705 900/6A
GTIN	4062406273699
Clasa articolului	9GK

Descriere**Execuție:**

Dulap de scule complet echipat la 40×24G, cu sertare 36×20G. Cu posibilitate de închidere centrală cu încuietoare cilindrică. **Sertare cu deschidere completă 100%**, cu deschidere diferențială. Sertare cu locașuri de prindere pentru fixarea de bare despărțitoare cu fante la distanță de 25 mm (începând de la înălțimea frontală a sertarelor de 75 mm). Siguranța de deschidere individuală împiedică deschiderea simultană a mai multor sertare.

Echipare:

Înălțime frontală a sertarului mm: 75, 75, 150, 150, 150, 200

Culoare:

Corp și corpul sertarelor – gri deschis RAL 7035, părțile frontale ale sertarelor – antracit RAL 7016, **acoperite cu vopsea pulbere. Corpul sertarelor nu poate fi configurat, doar gri deschis RAL 7035.**

Notă:

La ridicarea și transportarea dulapului trebuie să se asigure fixarea suficient de stabilă a sertarelor în corp.

Descriere tehnică

Lățimea utilă a sertarelor în G	36
---------------------------------	----

Lățime	1000 mm
Număr de sertare	6
Înălțime	900 mm
Lățime utilă sertare	900 mm
Suprafață utilă a sertarelor în G	36×20
Sertare cu înălțime frontală	75 mm
Sertare cu înălțime frontală	75 mm
Sertare cu înălțime frontală	150 mm
Sertare cu înălțime frontală	150 mm
Sertare cu înălțime frontală	150 mm
Sertare cu înălțime frontală	200 mm
Număr de uși	0
Adâncime utilă sertare	500 mm
Înălțimea utilă	800 mm
Greutate	145 kg
Adâncime	600 mm
Sistem electronic de închidere – convertibil	da
Înălțimea utilă pentru sertare	800 mm
Adâncimea utilă a sertarelor în G	20
Număr raft culisant	0
Structură de bază la spațiul de lucru reglabil pe înălțime	nu
Grosimea materialului	1,2 mm
Capacitate portantă per sertar / raft culisant	75 kg
Deschiderea sertarului (parțială / completă)	100 %
Deschiderea sertarului	Încuietoare anti-alunecare
Egalizarea înălțimii la intervale	25 mm
Încuietoare cilindrică	Element modular de inserție
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Caracteristici nume produs	36×20G

Tip produs

Dulap de scule

Accesorii

Set de clești Număr de scule 5	954207 5
Șild pentru GridLine Tip HU21	914227 HU21
Corpul dulapului de scule pentru sertare Înălțime 900 mm	930735 900
Sertar,75 kg Înălțime frontală a sertarului 150 mm	930743 150
Sertar,75 kg Înălțime frontală a sertarului 200 mm	930743 200
Sertar,75 kg Înălțime frontală a sertarului 75 mm	930743 75
Set de clești Număr de scule 5	954208 5