

Garant GRIDLINE

**Dulap de scule complet cu sertare 200 kg, 36×20G, Înălțime mm / număr de sertare: 800/6****Date comandă**

Numărul de comandă	930715 800/6
GTIN	4062406273743
Clasa articolului	9GK

**Descriere****Execuție:**

Dulap de scule complet echipat la 40×24G, cu sertare 36×20G. Cu posibilitate de închidere centrală cu încuietoare cilindrică. **Sertare cu deschidere completă 100%**, cu deschidere diferențială. Sertare cu locașuri de prindere pentru fixarea de bare despărțitoare cu fante la distanță de 25 mm (începând de la înălțimea frontală a sertarelor de 75 mm). Siguranța de deschidere individuală împiedică deschiderea simultană a mai multor sertare.

Sertar cu înălțime de **50 mm cu 75 kg** capacitate portantă. Sertar cu înălțime de **peste 75 mm cu 200 kg** capacitate portantă.

**Echipare:**

Înălțime frontală a sertarului mm: 75, 75, 100, 100, 150, 200

**Culoare:**

Corp și corpul sertarelor – gri deschis RAL 7035, părțile frontale ale sertarelor – antracit RAL 7016, **acoperite cu vopsea pulbere. Corpul sertarelor nu poate fi configurat, doar gri deschis RAL 7035.**

**Notă:**

La ridicarea și transportarea dulapului trebuie să se asigure fixarea suficient de stabilă a sertarelor în corp.

**Descriere tehnică**

Număr de sertare	6
Adâncimea utilă a sertarelor în G	20
Înălțime	800 mm
Adâncime utilă sertare	500 mm
Înălțimea utilă pentru sertare	700 mm
Lățimea utilă a sertarelor în G	36
Lățime	1000 mm
Înălțimea utilă	700 mm
Sistem electronic de închidere – convertibil	da
Sertare cu înălțime frontală	75 mm
Sertare cu înălțime frontală	75 mm
Sertare cu înălțime frontală	100 mm
Sertare cu înălțime frontală	100 mm
Sertare cu înălțime frontală	150 mm
Sertare cu înălțime frontală	200 mm
Număr de uși	0
Adâncime	600 mm
Suprafață utilă a sertarelor în G	36×20
Adâncime în E	700
Lățime utilă sertare	900 mm
Greutate	137 kg
Număr raft culisant	0
Structură de bază la spațiul de lucru reglabil pe înălțime	nu
Grosimea materialului	1,2 mm
Capacitate portantă per sertar / raft culisant	200 kg
Deschiderea sertarului (parțială / completă)	100 %
Deschiderea sertarului	Încuietoare anti-alunecare
Egalizarea înălțimii la intervale	25 mm
Încuietoare cilindrică	Element modular de inserție

Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Caracteristici nume produs	36x20G
Tip produs	Dulap de scule

## Accesorii

Sertar,200 kg Înălțime frontală a sertarului 75 mm	930745 75
Șild pentru GridLine Tip HU21	914227 HU21
Sertar,200 kg Înălțime frontală a sertarului 200 mm	930745 200
Sertar,200 kg Înălțime frontală a sertarului 150 mm	930745 150
Sertar,200 kg Înălțime frontală a sertarului 100 mm	930745 100
Corpul dulapului de scule pentru sertare Înălțime 800 mm	930735 800