

uvex**Pereche de mănuși uvex phynomic airLite B ESD, Mărimea mănușilor: 8**

Date comandă

Numărul de comandă	094467 8
GTIN	4048612064016
Clasa articolului	04W

Descriere

Execuție:

Seria uvex phynomic airLite. Mănuși de protecție împotriva tăieturilor extrem de ușoare, **cu formă ergonomică** și confort ridicat la purtare. Recomandate ca fiind optime pentru activități care necesită **o senzație tactilă și o sensibilitate** ridicate. Pot fi folosite atât în zonele ESD, cât și în medii cu pericol de explozie. Testate dermatologic (proDERM®) și fără acceleratori. Datorită **stratului de polimer Aqua airLite** este asigurată o ventilație ridicată.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

EN 16350

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unități de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

Mănuși care protejează împotriva descărcărilor electrostatice, nu izolează mâinile împotriva tensiunilor electrice. Neindicate pentru lucrările la firele aflate sub tensiune sau pentru protecție împotriva șocurilor electrice, ci doar pentru protecția produselor.

Descriere tehnică

Tip de mănuși	Mănuși de protecție împotriva tăieturilor
Mărimea mănușilor	8
Categorie de protecție	Categoria a II-a
Proprietate a mănușilor	Recomandat pentru ecran tactil
Tehnologie de tricotat	18G
caracteristică electrostatică	EGB/ESD
Îmbrăcămintă standard	Oeko-Tex Standard 100
EN 388	3X42C
Material de suport	Dyneema®Diamond, poliamidă, elastan, carbon
Strat de acoperire	Nitril
VARIANTĂ cu strat de acoperire	suprafața palmei
Domeniu de utilizare	Precizie
Culoarea	albastru / antracit
Greutate	56 g
Aplicație	de folosință multiplă
Clasă de protecție împotriva tăieturilor	C
Tip produs	Mănușă de protecție împotriva tăieturilor