

**Garant****Clichet reversibil, 1/4 inch cu extractor, Tip: 1/4****Date comandă**

Numărul de comandă	632025 1/4
GTIN	4062406353940
Clasa articolului	61A

**Descriere****Execuție:**

Materialul ales și forjarea specială garantează funcționare optimă și durabilitate îndelungată. Cu pârghie de comutare pentru funcționare pe dreapta și pe stânga.

**Standard:**

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 6,3** mit federnder Kugel, Innenvierkante nach **DIN 3120.**

**DIN 3122-D 6,3****Material:**

Oțel crom-vanadiu, cromat.

**Adaptat pentru:**

Chei tubulare acționate manual.

**Descriere tehnică**

Pătrat de antrenare	1/4 inch
Standard	DIN 3120
Standard	DIN 3122
Lungimea totală	115 mm
Număr de dinți	36
Unghi de lucru	10 grad
Material	Oțel aliat cu crom
Suprafață	cromat
Tip produs	Clichet

USP1	comutabil
USP2	cu ejector, unghi de lucru de 10°, lungime de 115 mm, cromat

---

## Accesorii

Set piese de schimb 1/4 inch Tip 1/4	632028 1/4
--------------------------------------	------------