



Minireflector cu LED, Tip: 10



Date comandă

Numărul de comandă	081451 10
GTIN	5708997360101
Clasa articolului	08C

Descriere

Execuție:

Reflector LED cu acumulator compact, cu lumină puternică, pentru utilizare mobilă. Datorită dimensiunilor compacte, poate fi utilizată ca lampă de mână. Stativul magnetic reglabil permite în plus utilizarea staționară.

Noua **funcție OptiLight** pentru un flux luminos bun și o durată de iluminare optimizată. Sistemul 4-în-1 SMART Grip integrează mai multe funcții într-o singură unitate: un inel pentru o prindere sigură, un clip pentru atașare ușoară, un magnet puternic și un stativ.

Funcționare:

IP65: Protecție la jet de apă din toate direcțiile și protecție la pătrunderea de praf (etanșeitate la praf) precum și protecție completă la atingere.

Livrare:

Inclusiv cablu USB de încărcare.

Descriere tehnică

Flux luminos	100 - 1000 lm
Alimentare cu energie	Acumulator litiu-ion
Înălțimea totală	96 mm

Lățimea totală	38 mm
Durata de iluminare	1,5 - 15 h
Tip acumulator	Litiu-Ion
Zonă ATEX	nu există
Corpuri de iluminat	Modul LED
Număr de acumulatori incluse	1
Lungimea totală	104 mm
Greutate	250 g
Clasă de protecție IP	IP 65
Tensiunea acumulatorului	3,7 V
Capacitate acumulator	5,2 Ah
Denumirea producătorului	NOVA MINI
Tip produs	Reflector