

**Garant**

**Dorn pentru capete de frezat cu filet tip Densimet®, Ø d = 25 mm, Filet M × Lges: M12X231**

**Date comandă**

Numărul de comandă	301378 M12X231
GTIN	4062406275716
Clasa articolului	31A

**Descriere****Execuție:**

- **Proprietate de amortizare a vibrațiilor.**
- **Toleranța cozii h6.**

**Aplicație:**

Recomandat pentru utilizarea în mandrinele cu strângere.

**Descriere tehnică**

Lungime utilă L <sub>1</sub>	175 mm
Ø D <sub>2</sub>	22 mm
Ø găurii D <sub>1</sub>	12,5 mm
Filet M	M12×231
Suport	Ø d = 25 mm
Ø cozii d	25 mm
Răcire interioară	da
Oscilație	Amortizat
Tip produs	Portscula pentru freză cu fixare pe filet și teșitoare

