

**Garant****Adaptor cu clichet reversibil, Tip pătrat de antrenare: 1-1/2inch****Date comandă**

Numărul de comandă	657582 1-1/2
GTIN	4062406277291
Clasa articolului	61E

**Descriere****Execuție:**

Forjat în matriță; toate sculele cu contact cu fișă = coadă dreptunghiulară cu știft opritor cu arc. Astfel se garantează așezarea fixă și sigură a capetelor atașabile în cheia dinamometrică.

**Adaptor cu clichet reversibil** foarte compact, cu extractor.

**Material:**

Oțel crom-vanadiu, cromat.

**Date de utilizare:****Legendă pentru desen și formulă:**

$l_1$  = lungimea pârghiei fără cap atașabil

$l_2$  = măsură fixă ajustată la cheia dinamometrică

$l_3$  = lungimea pârghiei, inclusiv măsură fixă de calibrare

$l_4$  = măsură fixă a capului atașabil

$L$  = lungimea totală a sculei

$T_1$  = moment de rotație care trebuie setat

$T_2$  = moment de rotație specificat

**Adaptat pentru:**

Cheie dinamometrică cu prinderi pătrate.

**Notă:**

Vă rugăm să țineți cont de măsura fixă a capetelor atașabile și să o compensați în funcție de cele ale sculei de ajustare (consultați certificatul de etalonare/manualul de utilizare al cheii dinamometrice utilizate). Dacă există diferențe, corectați măsura fixă!

Alte capete atașabile cu coadă de cuplare pătrată 22×28 mm disponibile la cerere.

## Descriere tehnică

Pătrat pentru cuplare	9×12 mm
Înălțime h	16,4 mm
Capacitate de încărcare de durată	135 Nm
Distanța între axe S	28 mm
Pătrat de antrenare	1/2 inch
Lățime b	32 mm
Număr de dinți	48
Sculă interschimbabilă	Capete atașabile
Material	Oțel crom-vanadiu
Suprafață	cromat
Clicheți reversibili	da
Clichet cu extractor	da
Tip produs	Clichet