

Garant GRIDLINE

Dulap de depozitare cu uși batante fără margine antialunecare, cu raft culisant, 26×20G, Înălțime: 800mm**Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 932105 800 |
| GTIN | 4062406277086 |
| Clasa articolului | 9GK |

Descriere**Execuție:**

Dulap de depozitare pentru scule 30×28G. Cu uși batante cu posibilitate de închidere centrală cu ajutorul încuietorii cilindrice.

Siguranța pentru deschidere individuală împiedică deschiderea simultană a mai multor sertare.

Echipat cu 2 × rafturi culisante cu o capacitate portantă de 75 kg.

Echipare:

Număr raft culisant: 2

Culoare:

Corp și corpul sertarelor - gri deschis RAL 7035, părțile frontale ale sertarelor și ușa - antracit RAL 7016, **acoperite cu vopsea pulbere. Corpul sertarelor și raftul culisant nu pot fi configurate, doar gri deschis RAL 7035.**

Notă:

Sertare recomandate 26×20G.

Descriere tehnică

| | |
|----------|--------|
| Lățime | 750 mm |
| Greutate | 45 kg |
| Adâncime | 700 mm |

| | |
|--|--|
| Înălțimea utilă | 650 mm |
| Înălțime | 800 mm |
| Lățime utilă sertare | 650 mm |
| Suprafață utilă a sertarelor în G | 26×20 |
| Adâncime utilă sertare | 500 mm |
| Lățimea utilă a sertarelor în G | 26 |
| Adâncimea utilă a sertarelor în G | 20 |
| Grosimea materialului | 1,2 mm |
| Capacitate portantă per sertar / raft culisant | 75 kg |
| Deschiderea sertarului (parțială / completă) | 100 % |
| Deschiderea sertarului | Încuietoare antialunecare |
| Unghi de deschidere a ușii | 250 grad |
| Egalizarea înălțimii la intervale | 25 mm |
| Încuietoare cilindrică | Element modular de inserție |
| Selectarea culorii | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Caracteristici nume produs | 26×20G |
| Tip produs | Dulap de depozitare pentru mașini |

Accesorii

| | |
|--|-------------|
| Raft culisant 75 kg Înălțimea de montare 75 mm | 930654 75 |
| Mâner de împingere pentru GridLine Tip HU12 | 914226 HU12 |