

Garant GRIDLINE

**Dulap de depozitare cu uși batante fără margine antialunecare, 36×20G,  
Înălțime: 800mm****Date comandă**

Numărul de comandă	932118 800
GTIN	4062406277062
Clasa articolului	9GK

**Descriere****Execuție:**

Dulap de depozitare pentru scule 40×28G. Cu uși batante cu posibilitate de închidere centrală cu ajutorul încuietorii cilindrice.

Siguranța pentru deschidere individuală împiedică deschiderea simultană a mai multor sertare.

**Culoare:**

Corp și corpul sertarelor - gri deschis RAL 7035, părțile frontale ale sertarelor și ușa - antracit RAL 7016, **acoperite cu vopsea pulbere. Corpul sertarelor și raftul culisant nu pot fi configurate, doar gri deschis RAL 7035.**

**Notă:**

Sertare recomandate 36×20G.

**Descriere tehnică**

Greutate	50 kg
Înălțime	800 mm
Înălțimea utilă	650 mm
Adâncime	700 mm
Lățime	1000 mm

Grosimea materialului	1,2 mm
Deschiderea sertarului	Încuietoare antialunecare
Unghi de deschidere a ușii	250 grad
Egalizarea înălțimii la intervale	25 mm
Încuietoare cilindrică	Element modular de inserție
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Caracteristici nume produs	36×20G
Tip produs	Dulap de depozitare pentru mașini

---

## Accesorii

Mâner de împingere pentru GridLine Tip HU12	914226 HU12
---	-------------