

Garant GRIDLINE

Dulap de depozitare cu uși batante fără margine antialunecare, cu raft culisant, 36×20G, Înălțime: 800mm**Date comandă**

Numărul de comandă	932122 800
GTIN	4062406277093
Clasa articolului	9GK

Descriere**Execuție:**

Dulap de depozitare pentru scule 40×28G. Cu uși batante cu posibilitate de închidere centrală cu ajutorul încuietorii cilindrice.

Siguranța pentru deschidere individuală împiedică deschiderea simultană a mai multor sertare.

Echipat cu 2 x rafturi culisante cu o capacitate portantă de 75 kg.

Echipare:

Număr raft culisant: 2

Culoare:

Corp și corpul sertarelor - gri deschis RAL 7035, părțile frontale ale sertarelor și ușa - antracit RAL 7016, **acoperite cu vopsea pulbere. Corpul sertarelor și raftul culisant nu pot fi configurate, doar gri deschis RAL 7035.**

Notă:

Sertare recomandate 36×20G.

Descriere tehnică

Lățime utilă sertare	900 mm
Lățime	1000 mm
Înălțime	800 mm

Adâncimea utilă a sertarelor în G	20
Adâncime utilă sertare	500 mm
Lățimea utilă a sertarelor în G	36
Adâncime	700 mm
Greutate	54 kg
Înălțimea utilă	650 mm
Suprafață utilă a sertarelor în G	36×20
Grosimea materialului	1,2 mm
Capacitate portantă per sertar / raft culisant	75 kg
Deschiderea sertarului (parțială / completă)	100 %
Deschiderea sertarului	Încuietoare antialunecare
Unghi de deschidere a ușii	250 grad
Egalizarea înălțimii la intervale	25 mm
Încuietoare cilindrică	Element modular de inserție
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Caracteristici nume produs	36×20G
Tip produs	Dulap de depozitare pentru mașini

Accesorii

Mâner de împingere pentru GridLine Tip HU12	914226 HU12
---------------------------------------------	-------------