

Garant**Cap de cheie fixă atașabil, Tip deschidere a cheii: 1-12mm****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 657792 1-12 |
| GTIN | 4062406277345 |
| Clasa articolului | 61E |

Descriere**Execuție:**

Forjat în matriță; toate sculele cu contact cu fișă = coadă dreptunghiulară cu știft opritor cu arc. Astfel se garantează așezarea fixă și sigură a capetelor atașabile în cheia dinamometrică.

Material:

Oțel crom-vanadiu, cromat.

Date de utilizare:**Legendă pentru desen și formulă:**

l_1 = lungimea pârgheii fără cap atașabil

l_2 = măsură fixă ajustată la cheia dinamometrică

l_3 = lungimea pârgheii, inclusiv măsură fixă de calibrare

l_4 = măsură fixă a capului atașabil

L = lungimea totală a sculei

T_1 = moment de rotație care trebuie setat

T_2 = moment de rotație specificat

Adaptat pentru:

Cheie dinamometrică cu prinderi pătrate.

Notă:

Vă rugăm să țineți cont de măsura fixă a capetelor atașabile și să o compensați în funcție de cele ale sculei de ajustare (consultați certificatul de etalonare/manualul de utilizare al cheii dinamometrice utilizate). Dacă există diferențe, corectați măsura fixă!

Descriere tehnică

| | |
|------------------------|------------------------------|
| Pătrat pentru cuplare | 9×12 mm |
| Deschiderea cheii | 12 mm |
| Înălțime h | 5,7 mm |
| Lățime b | 27,5 mm |
| Distanța între axe S | 17,5 mm |
| Sculă interschimbabilă | Capete atașabile |
| Material | Oțel crom-vanadiu |
| Suprafață | cromat (rezistent la rupere) |
| Tip produs | Cap de cheie fixă atașabil |