

Garant**Cap de cheie inelară, Tip deschidere a cheii: 1-10mm****Date comandă**

Numărul de comandă	657892 1-10
GTIN	4062406277963
Clasa articolului	61E

Descriere**Execuție:**

Forjat în matriță; toate sculele cu contact cu fișă = coadă dreptunghiulară cu știft opritor cu arc. Astfel se garantează așezarea fixă și sigură a capetelor atașabile în cheia dinamometrică.

Material:

Oțel crom-vanadiu, cromat.

Date de utilizare:**Legendă pentru desen și formulă:**

l_1 = lungimea pârgheii fără cap atașabil

l_2 = măsură fixă ajustată la cheia dinamometrică

l_3 = lungimea pârgheii, inclusiv măsură fixă de calibrare

l_4 = măsură fixă a capului atașabil

L = lungimea totală a sculei

T_1 = moment de rotație care trebuie setat

T_2 = moment de rotație specificat

Adaptat pentru:

Cheie dinamometrică cu prinderi pătrate.

Notă:

Vă rugăm să țineți cont de măsura fixă a capetelor atașabile și să o compensați în funcție de cele ale sculei de ajustare (consultați certificatul de etalonare/manualul de utilizare al cheii dinamometrice utilizate). Dacă există diferențe, corectați măsura fixă!

Descriere tehnică

Distanța între axe S	17,5 mm
Lățime b	17,6 mm
Înălțime h	8 mm
Deschiderea cheii	10 mm
Pătrat pentru cuplare	9×12 mm
Sculă interschimbabilă	Capete atașabile
Unelte cu funcție de clichet	nu
Tip produs	Cap de cheie inelară