

**Adaptor cu clichet, Tip pătrat de antrenare: 1-1/4inch****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 657630 1-1/4 |
| GTIN | 4062406278328 |
| Clasa articolului | 62E |

Descriere**Execuție:**

Forjat în matriță; toate sculele cu contact cu fișă = coadă dreptunghiulară cu știft opritor cu arc. Astfel se garantează așezarea fixă și sigură a capetelor atașabile în cheia dinamometrică.

Adaptor cu clichet reversibil.**Material:**

Oțel crom-vanadiu, cromat.

Date de utilizare:**Legendă pentru desen și formulă:**

l_1 = lungimea pârghiei fără cap atașabil

l_2 = măsură fixă ajustată la cheia dinamometrică

l_3 = lungimea pârghiei, inclusiv măsură fixă de calibrare

l_4 = măsură fixă a capului atașabil

L = lungimea totală a sculei

T_1 = moment de rotație care trebuie setat

T_2 = moment de rotație specificat

Adaptat pentru:

Cheie dinamometrică cu prinderi pătrate.

Notă:

Vă rugăm să țineți cont de măsura fixă a capetelor atașabile și să o compensați în funcție de cele ale sculei de ajustare (consultați certificatul de etalonare/manualul de utilizare al cheii dinamometrice utilizate). Dacă există diferențe, corectați măsura fixă!

Alte capete atașabile cu coadă de cuplare pătrată 22×28 mm disponibile la cerere.

Descriere tehnică

| | |
|-----------------------------------|-------------------|
| Capacitate de încărcare de durată | 30 Nm |
| Număr de dinți | 52 |
| Distanța între axe S | 17,5 mm |
| Lățime b | 25 mm |
| Pătrat pentru cuplare | 9×12 mm |
| Înălțime h | 15,3 mm |
| Pătrat de antrenare | 1/4 inch |
| Sculă interschimbabilă | Capete atașabile |
| Material | Oțel crom-vanadiu |
| Clicheți reversibili | da |
| Clichet cu extractor | nu |
| Tip produs | Clichet |