

Garant**Cap atașabil pătrat, Tip pătrat de antrenare: 1-1/4inch****Date comandă**

Numărul de comandă	657698 1-1/4
GTIN	4062406278373
Clasa articolului	61E

Descriere**Execuție:**

Forjat în matriță; toate sculele cu contact cu fișă = coadă dreptunghiulară cu știft opritor cu arc. Astfel se garantează așezarea fixă și sigură a capetelor atașabile în cheia dinamometrică.

Cap atașabil pătrat.**Material:**

Oțel crom-vanadiu, cromat.

Date de utilizare:**Legendă pentru desen și formulă:**

l_1 = lungimea pârghiei fără cap atașabil

l_2 = măsură fixă ajustată la cheia dinamometrică

l_3 = lungimea pârghiei, inclusiv măsură fixă de calibrare

l_4 = măsură fixă a capului atașabil

L = lungimea totală a sculei

T_1 = moment de rotație care trebuie setat

T_2 = moment de rotație specificat

Adaptat pentru:

Cheie dinamometrică cu prinderi pătrate.

Notă:

Vă rugăm să țineți cont de măsura fixă a capetelor atașabile și să o compensați în funcție de cele ale sculei de ajustare (consultați certificatul de etalonare/manualul de utilizare al cheii dinamometrice utilizate). Dacă există diferențe, corectați măsura fixă!

Alte capete atașabile cu coadă de cuplare pătrată 22×28 mm disponibile la cerere.

Descriere tehnică

Pătrat de antrenare	1/4 inch
Capacitate de încărcare de durată	30 Nm
Distanța între axe S	17,5 mm
Lățime b	23 mm
Pătrat pentru cuplare	9×12 mm
Înălțime h	15 mm
Sculă interschimbabilă	Capete atașabile
Material	Oțel crom-vanadiu
Tip produs	Cap atașabil pătrat