



Suporturi de plafon și de montaj, Lungime maximă: 300cm



Date comandă

Numărul de comandă	861780 300
GTIN	4008158041261
Clasa articolului	83K

Descriere

Execuție:

Construcție extrem de stabilă datorită țevilor de oțel extrem de rezistente la sarcini mari și suprafețelor de contact antialunecare din PVC. Operare cu o singură mână datorită mânerului de plastic din 2 componente, cu mecanism de pompare. Tastă de deplasare rapidă, pentru retragere și extensie rapide a tijei telescopice. Forță de susținere reglabilă prin rotirea de la mâner a suporturilor. Se poate încărca până la **cel mult 160 kg (Ref. 250) sau 110 kg (Ref. 300) când bara telescopică este complet retrasă**. Utilizare și la teșituri datorită suprafețelor de contact **rabatabile progresiv** de la **-45° la 45°**.

Dacă se folosește suprafețe oblice, poate fi supusă unei sarcini de până la 40 kg.

Aplicație:

Pentru fixarea gipscartonului, a rafturilor de lemn, a panourilor, a căpriorilor, a tijelor metalice, a foliei și a corpurilor de lampă cu o înălțime de până la 3,00 m. Folosirea la teșituri este de asemenea neproblematică datorită suprafețelor de contact rabatabile și antialunecare din PVC.

Descriere tehnică

Material mâner	Plastic din două componente
Particularitate	rabatabil

Particularitate	antiderapante
Capacitatea maximă de încărcare	110 kg
Material	Oțel
Unghi de rotire	-45 - 45 grad
Lungimea totală	170 - 300 cm
Adaptat pentru	Tije metalice
Adaptat pentru	Scânduri de lemn
Adaptat pentru	Folii
Adaptat pentru	Căpriori
Adaptat pentru	Gipscarton
Adaptat pentru	Corp de lampă
Adaptat pentru	Panouri
Placă purtătoare	9×7 cm
Greutate	3,5 kg
Tip produs	Suporturi de plafon / suporturi de montaj