



## Adaptor cu clichet, Tip pătrat de antrenare: 2-1/2inch



### Date comandă

Numărul de comandă	657630 2-1/2
GTIN	4062406278359
Clasa articolului	62E

### Descriere

#### Execuție:

Forjat în matriță; toate sculele cu contact cu fișă = coadă dreptunghiulară cu știft opritor cu arc. Astfel se garantează așezarea fixă și sigură a capetelor atașabile în cheia dinamometrică.

#### Adaptor cu clichet reversibil.

#### Material:

Oțel crom-vanadiu, cromat.

#### Date de utilizare:

#### Legendă pentru desen și formulă:

$l_1$  = lungimea pârghiei fără cap atașabil

$l_2$  = măsură fixă ajustată la cheia dinamometrică

$l_3$  = lungimea pârghiei, inclusiv măsură fixă de calibrare

$l_4$  = măsură fixă a capului atașabil

$L$  = lungimea totală a sculei

$T_1$  = moment de rotație care trebuie setat

$T_2$  = moment de rotație specificat

#### Adaptat pentru:

Cheie dinamometrică cu prinderi pătrate.

#### Notă:

Vă rugăm să țineți cont de măsura fixă a capetelor atașabile și să o compensați în funcție de cele ale sculei de ajustare (consultați certificatul de etalonare/manualul de utilizare al cheii dinamometrice utilizate). Dacă există diferențe, corectați măsura fixă!

Alte capete atașabile cu coadă de cuplare pătrată 22×28 mm disponibile la cerere.

## Descriere tehnică

Înălțime h	29 mm
Distanța între axe S	25 mm
Capacitate de încărcare de durată	340 Nm
Număr de dinți	52
Pătrat de antrenare	1/2 inch
Pătrat pentru cuplare	14×18 mm
Lățime b	43 mm
Sculă interschimbabilă	Capete atașabile
Material	Oțel crom-vanadiu
Clicheți reversibili	da
Clichet cu extractor	nu
Tip produs	Clichet