

**Garant****Capăt de cheie inelară deschisă, atașabil, Tip deschidere a cheii: 1-17mm****Date comandă**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 657902 1-17   |
| GTIN               | 4062406277628 |
| Clasa articolului  | 61E           |

**Descriere****Execuție:**

Forjat în matriță; toate sculele cu contact cu fișă = coadă dreptunghiulară cu știft opritor cu arc. Astfel se garantează așezarea fixă și sigură a capetelor atașabile în cheia dinamometrică.

**Material:**

Oțel crom-vanadiu, cromat.

**Date de utilizare:****Legendă pentru desen și formulă:**

$l_1$  = lungimea pârgheii fără cap atașabil

$l_2$  = măsură fixă ajustată la cheia dinamometrică

$l_3$  = lungimea pârgheii, inclusiv măsură fixă de calibrare

$l_4$  = măsură fixă a capului atașabil

L = lungimea totală a sculei

$T_1$  = moment de rotație care trebuie setat

$T_2$  = moment de rotație specificat

**Adaptat pentru:**

Cheie dinamometrică cu prinderi pătrate.

**Notă:**

Capacitatea de încărcare a capetelor de cheie atașabile este limitată în funcție de deschiderea cheii și poate fi mai mică decât capacitatea cheii dinamometrice.

Vă rugăm să țineți cont de măsura fixă a capetelor atașabile și să o compensați în funcție de cele ale sculei de ajustare (consultați certificatul de etalonare/manualul de utilizare al cheii dinamometrice utilizate). Dacă există diferențe, corectați măsura fixă!

## Descriere tehnică

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| Deschiderea cheii      | 17 mm                        |
| Înălțime h             | 13 mm                        |
| Lățime b               | 31,6 mm                      |
| Pătrat pentru cuplare  | 9×12 mm                      |
| Distanța între axe S   | 17,5 mm                      |
| Sculă interschimbabilă | Capete atașabile             |
| Material               | Oțel crom-vanadiu            |
| Suprafață              | cromat (rezistent la rupere) |
| Funcție clichet        | nu                           |
| Tip produs             | Cap de cheie inelară         |