

Garant**Capăt de cheie inelară deschisă, atașabil, Tip deschidere a cheii: 1-19mm****Date comandă**

Numărul de comandă	657902 1-19
GTIN	4062406277635
Clasa articolului	61E

Descriere**Execuție:**

Forjat în matriță; toate sculele cu contact cu fișă = coadă dreptunghiulară cu știft opritor cu arc. Astfel se garantează așezarea fixă și sigură a capetelor atașabile în cheia dinamometrică.

Material:

Oțel crom-vanadiu, cromat.

Date de utilizare:**Legendă pentru desen și formulă:**

l_1 = lungimea pârgheii fără cap atașabil

l_2 = măsură fixă ajustată la cheia dinamometrică

l_3 = lungimea pârgheii, inclusiv măsură fixă de calibrare

l_4 = măsură fixă a capului atașabil

L = lungimea totală a sculei

T_1 = moment de rotație care trebuie setat

T_2 = moment de rotație specificat

Adaptat pentru:

Cheie dinamometrică cu prinderi pătrate.

Notă:

Capacitatea de încărcare a capetelor de cheie atașabile este limitată în funcție de deschiderea cheii și poate fi mai mică decât capacitatea cheii dinamometrice.

Vă rugăm să țineți cont de măsura fixă a capetelor atașabile și să o compensați în funcție de cele ale sculei de ajustare (consultați certificatul de etalonare/manualul de utilizare al cheii dinamometrice utilizate). Dacă există diferențe, corectați măsura fixă!

Descriere tehnică

Pătrat pentru cuplare	9×12 mm
Înălțime h	15 mm
Distanța între axe S	17,5 mm
Lățime b	34,6 mm
Deschiderea cheii	19 mm
Sculă interschimbabilă	Capete atașabile
Material	Oțel crom-vanadiu
Suprafață	cromat (rezistent la rupere)
Funcție clichet	nu
Tip produs	Cap de cheie inelară