

**Bandă adezivă VHB™, transparent, Lățime x lungime (mmxm): 25X33****Date comandă**

Numărul de comandă	083787 25X33
GTIN	4001895594120
Clasa articolului	08M

**Descriere****Execuție:**

**3M™ 4910** este extrem de transparentă, ceea ce permite folosirea sa la montajul indicatoarelor translucide cu iluminat de fundal, pentru sticla armată cu rășină sintetică, metal, sticlă și materiale cu suprafețe de înaltă energie (HSE), materiale decorative și șipci, etichete cu nume, logouri, lipirea de panouri și fixarea de elemente de rigidizare.

**Bandă adezivă bilaterală** ultraperformantă din adeziv acrilic pur (VHB) pentru legături puternice, durabile. Fixare înaltă imediată, rezistență înaltă la temperatură, intemperii, UV și solvenți. Funcție de etanșare excelentă, cu amortizare a vibrațiilor.

**Notă:**

Durabilitatea minimă indicată a produselor 3M™ se referă la respectarea directivelor privind depozitarea.

La cerere, sunt disponibile alte benzi 3M™ VHB™, în diferite grosimi și lungimi.

Adeziv: Acrilat

Lungime: 33 m

Lățime: 25 mm

Grosime: 1 mm

**Descriere tehnică**

Capacitate de întindere	300 %
Materialul acoperirii	Film PE siliconizat
Grosime	1 mm

## Fișă de date

Denumirea producătorului	4910
Tip de bandă adezivă	cu două tășuri
Forță de lipire pe oțel	4,8 N/mm
umiditate depozitare	50 %
Lățime	25 mm
Adeziv	Acrilat
Culoarea	transparent
durabilitate minimă	12 lună
Temperatură de depozitare	20 °C
Lungime	33 m
Caracteristici nume produs	transparent
Tip produs	Bandă adezivă