

**Bandă adezivă VHB™, alb, Lățime × lungime (mm×m): 25X33****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 083781 25X33 |
| GTIN | 4054596766334 |
| Clasa articolului | 08M |

Descriere**Execuție:**

Bandă adezivă bilaterală ultraperformantă din adeziv acrilic pur (VHB) pentru legături puternice, durabile. Fixare înaltă imediată, rezistență înaltă la temperatură, intemperii, UV și solvenți. Funcție de etanșare excelentă, cu amortizare a vibrațiilor.

3M™ LSE-110WF este special concepută pentru lipiri pretențioase ale materialelor plastice și ale materialelor compozite de energie joasă, deopotrivă în mediu interior și mediu exterior.

Notă:

Durabilitatea minimă indicată a produselor 3M™ se referă la respectarea directivelor privind depozitarea.

La cerere, sunt disponibile alte benzi 3M™ VHB™, în diferite grosimi și lungimi.

Adeziv: Acrilat

Lungime: 33 m

Lățime: 25 mm

Grosime: 1,1 mm

Descriere tehnică

| | |
|-------------------------------------|-------|
| Rezistent la temperaturi de până la | 90 °C |
|-------------------------------------|-------|

Fișă de date

| | |
|----------------------------|---------------------|
| Adeziv | Acrilat |
| Lățime | 25 mm |
| Lungime | 33 m |
| umiditate depozitare | 40 % |
| Materialul acoperirii | Film PE siliconizat |
| Denumirea producătorului | LSE-110WF |
| Forță de lipire pe oțel | 4,4 N/mm |
| Culoarea | alb |
| Temperatură de depozitare | 16 °C |
| Grosime | 1,1 mm |
| durabilitate minimă | 18 lună |
| Tip de bandă adezivă | cu două tăișuri |
| Caracteristici nume produs | alb |
| Tip produs | Bandă adezivă |