

**Bit de tarod, vaporizat, M: M10****Date comandă**

Numărul de comandă	130990 M10
GTIN	4062406281274
Clasa articolului	12H

Descriere**Execuție:**

Cu coadă hexagonală de 1/4 inch conform DIN 3126 C 6,3.

Aplicație:

Recomandat pentru lucrări de reparație și montaj la utilizarea mobilă.

Descriere tehnică

Normă pentru filet	DIN 13
Pas filet	1,5 mm
Ø găurii de centrare	8,5 mm
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mână în serie
Forma conului de atac	B
Standard	Normă de lucru
Direcție de tăiere	pe dreapta
Pentru filet	M10
Ø de degajare D_1	7,8 mm
Lungimea totală L	40 mm
Lungimea tăișului L_c	20 mm
Strat de acoperire	vaporizat
Tip de filet	M

Materialul sculei	HSS
Clasa de toleranță	ISO 2 6H
Unghi al flancurilor	60 grad
Utilizare la tipul de găurire	până la 1,5×D la gaură străpunsă
Tip produs	Bit de tarod

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Alu Termo PI	indicat în anumite condiții		
Aluminiu (cu așchii scurte)	recomandat		
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 900 N/mm ²	indicat în anumite condiții		
INOX < 900 N/mm ²	indicat în anumite condiții		
Ulei	recomandat		