



## Cheie fixă / inelară cu clichet reversibilă, cotită la 15°, Deschiderea cheii: 16mm



### Date comandă

Numărul de comandă	614905 16
GTIN	3662424065040
Clasa articolului	63V

### Descriere

#### Execuție:

Forjate în matriță. Inel și furcă cu efect de clichet. Mecanismul cu clichet suplimentar de pe falcă permite strângerea rapidă, fără a mai fi necesară reșezarea cheii. Parte inelară cu arc integrat pentru a împiedica alunecarea peste accesoriul de fixare – reversibil, pentru funcționarea pe dreapta și pe stânga. Rază de lucru extrem de mică de 5°.

#### Material:

Oțel crom-vanadiu, cromat.

### Descriere tehnică

Înălțime inel $h_2$	9,9 mm
Lungime cheie L	208 mm
Ø inelului D	30 mm
Lățime falcă l	34,9 mm
Înălțime falcă $h_1$	6,6 mm
Dimensiuni deschidere chei	metric
Deschiderea cheii	16 mm
Unghi prindere	5 grad
Proces producție	forjat în matriță
Material	Oțel crom-vanadiu
Suprafață	cromată

Cu cap pivotant	nu
Clichet reversibil	da
Tip produs	Cheie reglabilă