



## Clichet reversibil, 1/4 inch, Tip: 1/4



### Date comandă

Numărul de comandă	632000 1/4
GTIN	4018754177738
Clasa articolului	63A

### Descriere

**Execuție:**

Materialul ales și forjarea specială garantează funcționare optimă și durabilitate îndelungată. Cu pârghie de comutare pentru funcționare pe dreapta și pe stânga.

**Standard:**

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 6,3** mit federnder Kugel, Innenvierkante nach **DIN 3120. DIN 3122-D 6,3**

**Material:**

Oțel aliat cu crom, cromat.

**Adaptat pentru:**

Chei tubulare acționate manual.

### Descriere tehnică

Pătrat de antrenare	1/4 inch
Standard	DIN 3122
Standard	DIN 3120
Lungimea totală	117 mm
Număr de dinți	22
Unghi de lucru	16,4 grad
Material	Oțel aliat cu crom
Suprafață	cromat
Tip produs	Clichet
USP1	comutabil

USP2

Unghi de lucru 16,4°, lungime 117 mm

---

## Accesorii

Set piese de schimb 1/4 inch, include placă de acoperire

632250