

Garant**Șubler digital HCT IP67 cu Bluetooth® și tijă rotundă de adâncime, Domeniu de măsurare: 150mm****Date comandă**

Numărul de comandă	412782 150
GTIN	4062406286743
Clasa articolului	41A

Descriere**Execuție:**

Pentru o operare simplă, există aplicația Connected Tools (HCT) de la Hoffmann Group, opțională și gratuită, pentru Android și iOS.

Șubler digital IP67 cu **bluetooth**. **Afișaj LCD ușor lizibil, cu contrast puternic, cu înălțimea cifrelor 11,5mm**. Durată de funcționare a bateriilor foarte mare datorită sistemului de măsurare modern, eficient din punct de vedere energetic. După 10 de minute, sistemul comută automat la modul economic și poate fi reactivat prin simpla mișcare a cursorului. Se mențin valoarea măsurată și punctul zero.

Carcasă din 2 componente cu **suprafață Haptoprene care asigură o mânuire confortabilă**.

Șublerul este rezistent la apă, lichid de răcire, ulei și praf. Suprafețele de măsurare sunt lepuite cu precizie.

Avantaj:**HCT - Hoffmann Connected Tools**

Avantajele transmiterii radio cu bluetooth:

- **Transfer simplu de date:** Printr-o apăsare de buton, rezultatul măsurătorii este trimis direct către aplicația dumneavoastră PC (de ex. Excel sau Word) sau către smartphone-ul dumneavoastră - niciun Dongle necesar.
- **Libertate de mișcare:** Niciun cablu de transmitere a datelor deranjant.
- **Autonomie locală:** Măsurătorile sunt realizate direct pe mașină și transmisie prin radio către aplicația dumneavoastră.
- **Transmitere sigură a datelor:** Fără erori de citire sau de transfer - este posibilă interconectarea mai multor instrumente de măsurare.

Funcționare:

IP67: Protecție la scufundare ocazională în apă și protecție la pătrunderea de praf (etanșeitate la praf) precum și protecție completă la atingere.

Fișă de date

Livrare:

Inclusiv 1 baterie Cod 081560 Ref. CR2032.

Piese de schimb:

Suport de baterie Cod 412237 Ref. B.

Descriere tehnică

Citire	0,01 mm
Tijă adâncime existentă	da
Citire	0,0005 inch
Citire comutabilă	mm / inch
Comutare Stand-by	da
Calibrarea	A1
Serie	HCT
Înălțime cifre afișaj LCD	11,5 mm
Număr de baterii incluse	1
Eroare de toleranță	0,03 mm
Standard	DIN 862
Valoarea de măsurare și punctul de zero rămân în memorie după reactivarea din Standby	da
Tip de baterii	Celulă buton
Tijă de adâncime	Ø 1,5
Domeniu de măsurare	0 - 150 mm
Cod produs baterii/acumulatori conținute	081560 CR2032
Lungimea ciocului	40 mm
Decuplare automată	da
Clasă de protecție IP	IP 67
Alimentare cu energie	Cu baterii
Aplicație radio	Aplicație HCT Mobile
Aplicație radio	HID (Human Interface Device)
Aplicație radio	HCT Windows App
Dimensiune internațională	CR2032

Fișă de date

Interfață	Interfață Bluetooth®
Tehnică de măsurare	digital
Material	Oțel inoxidabil, INOX
Toate componentele	călit
Ambalaj	Cutie stabilă
Tip produs	Șubler universal

Produse potrivite

<https://www.hoffmann-group.com/RO/ro/hom/p/412782-150>