

Mitutoyo**Micrometru digital de exterior IP65 cu ieșire de date, Domeniu de măsurare: 100-125mm****Date comandă**

Numărul de comandă	421525 100-125
GTIN	4946368695426
Clasa articolului	44A

Descriere**Execuție:**

Precizie mai mare decât cea prevăzută de **DIN 863**. Afișaj LCD foarte mare (7,5 mm) pentru citire rapidă, fără erori, blocare a tastaturii. Suprafețe de măsurare armate cu carbură. **Model cu protecție contra șocurilor**. Tijă de măsurare calită și rectificată.

Funcționare:

IP65: Protecție la jet de apă din toate direcțiile și protecție la pătrunderea de praf (etanșeitate la praf) precum și protecție completă la atingere.

Livrare:

Inclusiv 1 baterie Cod 081560 Ref. 357, 1 etalon de reglare de la Ref. 25−50.

Accesorii opționale:

Cod 421525 și 421527, cablu de date Cod 497445.

Descriere tehnică

Eroare de toleranță	3 μm
Ø pivot	6,35 mm
Cod produs baterii/acumulatoare conținute	081560 357
Pasul tijei	0,5 mm
Număr de baterii incluse	1
Calibrarea	B2

Citire	0,001 mm
Domeniu de măsurare	100 - 125 mm
Clasă de protecție IP	IP 65
Alimentare cu energie	Cu baterii
Standard	Normă de fabricație
Interfață	Interfață USB
Interfață	Interfață USB
Tehnică de măsurare	digital
Ambalaj	Cutie stabilă
Tip produs	Micrometru de exterior

Servicii

Calibrare Micrometru de exterior, inclusiv setarea dimensiunii Domeniu de măsurare maxim 200 mm	022040 200
Calibrare DAkkS Micrometru de exterior, inclusiv setarea dimensiunii Domeniu de măsurare maxim 200 mm	022050 200