

Garant**Cuplaj de siguranță cu filet exterior Filet exterior, Racord filet exterior:
1/2inch****Date comandă**

Numărul de comandă	080270 1/2
GTIN	4062406294960
Clasa articolului	01A

Descriere**Execuție:**

Cuplajul de siguranță GARANT este ultraperformant, este fabricat din oțel galvanizat și are o capacitate de debit extrem de mare. Tip nou, îmbunătățit, de operare cu o singură mână. Debit: 2250 l/min, presiune maximă de lucru 16 bar. Corespunde standardului ISO 4414 și EN 983.

Notă:

Nipluri recomandate la Cod 080290 – 080293.

Seria GARANT corespunde standardului european 7,6 (Ø nominal 7,6 mm, profil european) și este compatibilă cu toate sistemele uzuale.

Descriere tehnică

Presiune maximă de lucru	16 bar
Valoare debit	2250 l/min
Racord filet exterior	1/2 inch
Tip produs	Cuplaj

Accesorii

Niplu cu filet exterior
Set de 5 piese Racord filet exterior 1/2
inch

080290 1/2