

Garant

Suporturi de etichete pentru portscule, Pentru Ø manșonului portsculei: 100-GYmm

**Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 359140 100-GY |
| GTIN | 4062406295769 |
| Clasa articolului | 31T |

Descriere**Execuție:**

- Material plastic flexibil cu element auxiliar de blocare.
- Suprafață existentă pentru lipirea unei etichete (Ref. 25×54 mm).

Avantaj:

- Pentru introducerea pe flanșa de prindere a portsculei.
- După presetarea sculelor, se imprimă etichetele cu dimensiunile măsurate și se lipesc pe suportul de etichete.

Aplicație:

- Nu mai este necesară scrierea de mână și ștergerea este eliminată.
- Curat și ordonat (nu mai sunt necesare fițuici!).

Adaptat pentru:

Tip SK – DIN 69871, JIS B 6339 (MAS-BT), ANSI.

Tip HSK – DIN 69893, Forma A, B, E, F, T.

Descriere tehnică

| | |
|------------------------------------|--------|
| Pentru Ø manșonului portsculei | 100 mm |
| Recomandat pentru codul de culoare | SK 50 |
| Recomandat pentru codul de culoare | TS 100 |

| | |
|------------------------------------|---------|
| Recomandat pentru codul de culoare | HSK 100 |
| Culoarea | gri |
| Tip produs | Clips |