

**Garant**

**Suporturi de etichete pentru portscule, Pentru Ø manșonului portsculei: 100-ORmm**

**Date comandă**

Numărul de comandă	359140 100-OR
GTIN	4062406295752
Clasa articolului	31T

**Descriere****Execuție:**

- Material plastic flexibil cu element auxiliar de blocare.
- Suprafață existentă pentru lipirea unei etichete (Ref. 25×54 mm).

**Avantaj:**

- Pentru introducerea pe flanșa de prindere a portsculei.
- După presetarea sculelor, se imprimă etichetele cu dimensiunile măsurate și se lipesc pe suportul de etichete.

**Aplicație:**

- Nu mai este necesară scrierea de mână și ștergerea este eliminată.
- Curat și ordonat (nu mai sunt necesare fițuici!).

**Adaptat pentru:**

**Tip SK** – DIN 69871, JIS B 6339 (MAS-BT), ANSI.

**Tip HSK** – DIN 69893, Forma A, B, E, F, T.

**Descriere tehnică**

Pentru Ø manșonului portsculei	100 mm
Recomandat pentru codul de culoare	SK 50
Recomandat pentru codul de culoare	TS 100

Recomandat pentru codul de culoare	HSK 100
Culoarea	portocaliu
Tip produs	Clips