

Garant**Inele textile din țesătură abrazivă pentru netezire, Ø inel: 250mm****Date comandă**

Numărul de comandă	555745 250
GTIN	4062406300500
Clasa articolului	51G

Descriere**Execuție:**

Consum economic al pastei de lustruire, durabilitate îndelungată – fără fragilizare. Disc textil înfășurat în jurul unui inel de carton (suport).

Aplicație:

Inelele textile cutate pot fi prinse în orice număr și lățime. Pentru utilizare cu pastă de lustruire. De la etapa de lustruire prealabilă până la cea de obținere a luciului intens (brilant) **al metalelor** (viteză periferică aprox. 25 – 30 m/s).

Material abraziv pentru netezire (INOX, metale neferoase) și finisare fără luciul intens.

Descriere tehnică

Ø găurii	40 mm
Ø inel reducție	22,2 mm
Ø inel reducție	20 mm
Ø inel reducție	16 mm
Ø inel reducție	12 mm

Ø inel	250 mm
Ø inel reducție	1 inch
Ø inel reducție	1/2 inch
Lățime inel	18 mm
Tip produs	Inel textil