

**HOLEX****Disc abraziv cauciucat, Ø cozii 6 mm dur, Ø exterior mm / duritate: 50mm**

## Date comandă

Numărul de comandă	553927 50
GTIN	4062406301132
Clasa articolului	52E

## Descriere

### Execuție:

Legătură optimă între suport și discul abraziv prin sistemul de prindere rapidă (filet interior). Schimbare ușoară și rapidă a discului, cu mâna, chiar și după o utilizare dură.

Disc abraziv din cauciuc, **Ø cozii 6 mm**. Pentru prinderea discurilor de șlefuire cu **sistem de prindere rapidă cu închizător din metal**.

### Aplicație:

**Pentru șlefuirea rațională a suprafețelor mici, chiar și la contururi variabile** în producția de scule, profiluri și modele, în producția mașinilor, aparatelor și containerelor.

## Descriere tehnică

Grad de duritate	dur
Ø exterior	50 mm
Turație maximă	30000 min <sup>-1</sup>
Tip produs	Disc-suport

