

**Garant****Agent stabilizator pentru bare de strunjit 5×D mini, Tip: 10R****Date comandă**

Numărul de comandă	319461 10R
GTIN	4062406309213
Clasa articolului	31V

**Descriere****Execuție:**

Corp de bază din tablă de oțel de calitate superioară, cu suprafață și suprafețe funcționale călite.

**Avantaj:**

Reducerea oscilațiilor și a vibrațiilor la utilizarea oricăror tipuri de bare de strunjit.

**Adaptat pentru:**

Toate barele de strunjit uzuale.

**Notă:**

Pentru determinarea variantei corecte de stabilizator pentru barele de strunjit, efectuați o verificare a coliziunii cu ajutorul datelor Hoffmann e-Tool din eShop sau prin ToolScout! Se recomandă o lungime activă maximă de 3×D a tipurilor de bare de strunjit folosite.

Lungime activă maximă stabilizator incl. bară de alezat 8×D.

Stabilizator pentru bare de strunjit cu 7×D sau Ø coadă  $D_2 = 25$  mm disponibil la cerere.

**Descriere tehnică**

Ø cozii $D_2$	32 mm
C	1 mm
Lungimea totală $L_2$	109 mm
Rază R	1,2 mm
Deplasare Z față de axă	8 mm
Ø de prindere $D_1$	10 mm
Lungimea cozii $L_s$	53 mm

Ø D <sub>3</sub>	40 mm
Direcție de tăiere	pe dreapta
Lungime activă L <sub>1</sub>	50 mm
Adâncime de strunjire interioară până la	5×D
Oscilație	Amortizat
Tip produs	Agent stabilizator pentru bare de strunjit