

**Garant****Agent stabilizator pentru bare de strunjit 5×D mini, Tip: 10L****Date comandă**

Numărul de comandă	319461 10L
GTIN	4062406309220
Clasa articolului	31V

**Descriere****Execuție:**

Corp de bază din tablă de oțel de calitate superioară, cu suprafață și suprafețe funcționale călite.

**Avantaj:**

Reducerea oscilațiilor și a vibrațiilor la utilizarea oricăror tipuri de bare de strunjit.

**Adaptat pentru:**

Toate barele de strunjit uzuale.

**Notă:**

Pentru determinarea variantei corecte de stabilizator pentru barele de strunjit, efectuați o verificare a coliziunii cu ajutorul datelor Hoffmann e-Tool din eShop sau prin ToolScout! Se recomandă o lungime activă maximă de 3×D a tipurilor de bare de strunjit folosite.

Lungime activă maximă stabilizator incl. bară de alezat 8×D.

Stabilizator pentru bare de strunjit cu 7×D sau Ø coadă D<sub>2</sub> = 25 mm disponibil la cerere.

**Descriere tehnică**

Direcție de tăiere	pe stânga
Rază R	1,2 mm
C	1 mm
Deplasare Z față de axă	8 mm
Lungimea cozii L <sub>s</sub>	53 mm
Ø cozii D <sub>2</sub>	32 mm
Ø de prindere D <sub>1</sub>	10 mm

Lungime activă L <sub>1</sub>	50 mm
Ø D <sub>3</sub>	40 mm
Lungimea totală L <sub>2</sub>	109 mm
Adâncime de strunjire interioară până la	5×D
Oscilație	Amortizat
Tip produs	Agent stabilizator pentru bare de strunjit