

**Garant****Bit bi-hexagonal, 1/4 inch Model imperial, Deschiderea cheii: 11/32inch****Date comandă**

Numărul de comandă	630932 11/32
GTIN	4062406309640
Clasa articolului	61A

**Descriere****Execuție:**

Forjată din oțel de înaltă calitate, cu partea interioară înecată, pentru prinderea rapidă a capetelor de șurub.

Pătrat interior cu gaură.

Deschiderile cheii cu toleranță strânsă cu profil **HT-Drive** protejează capetele șuruburilor și piulițele. Cu pereți subțiri pentru lucrări și în locuri înguste.

**Material:**

Oțel crom-vanadiu, cromat.

**Descriere tehnică**

Lungime	24,8 mm
Deschiderea cheii	11/32 inch
Ø pe partea de antrenare	13 mm
Pătrat de antrenare	1/4 inch
Profil de antrenare	Cheie tubulară bi-hexagonală
Material	Oțel crom-vanadiu
Suprafață	cromat
Tip produs	Bit de cheie tubulară

