

**Garant****Bit dodecagonal 1/4 inch lung Model imperial, Deschiderea cheii: 3/16inch****Date comandă**

Numărul de comandă	631442 3/16
GTIN	4062406309695
Clasa articolului	61A

**Descriere****Execuție:**

Forjate din oțel de înaltă calitate, teșite în interior pentru cuplare rapidă a capetelor șuruburilor. Pătrat interior cu gaură.

Deschiderile cheii cu toleranță strânsă cu profil **HT-Drive** protejează capetele șuruburilor și piulițele. Cu pereți subțiri pentru lucrări și în locuri înguste.

**Material:**

Oțel crom-vanadiu, cromat.

**Descriere tehnică**

Ø pe partea de antrenare	7,9 mm
Deschiderea cheii	3/16 inch
Lungime	50 mm
Pătrat de antrenare	1/4 inch
Profil de antrenare	Cheie tubulară bi-hexagonală
Material	Oțel crom-vanadiu
Suprafață	cromat
Tip produs	Bit de cheie tubulară

