

Garant**Bit bi-hexagonal, 1/2 inch, Deschiderea cheii: 1.7/16inch****Date comandă**

Numărul de comandă	642132 1.7/16
GTIN	4062406310448
Clasa articolului	61A

Descriere**Execuție:**

Forjată din oțel de înaltă calitate, cu partea interioară înecată, pentru prinderea rapidă a capetelor de șurub. Locaș pătrat cu toleranță redusă pentru fixare sigură în clichetul de antrenare. Locaș pătrat conform **DIN 3120**.

Deschiderile cheii cu toleranță strânsă protejează capetele șuruburilor și piulițelor. **Cu pereți subțiri** pentru lucrări și în locuri înguste. Hexagon dublu (12 laturi) cu profil **HT-Drive** pentru protecția șuruburilor și piulițelor.

Material:

Oțel crom-vanadiu, cromat.

Descriere tehnică

Deschiderea cheii	1.7/16 inch
Lungime	50 mm
Ø pe partea de antrenare	48 mm
Pătrat de antrenare	1/2 inch
Profil de antrenare	Cheie tubulară bi-hexagonală

Tip produs

Bit de cheie tubulară