

Garant**Bit bi-hexagonal, 1/2 inch, Deschiderea cheii: 5/8inch****Date comandă**

Numărul de comandă	642132 5/8
GTIN	4062406310318
Clasa articolului	61A

Descriere**Execuție:**

Forjată din oțel de înaltă calitate, cu partea interioară înecată, pentru prinderea rapidă a capetelor de șurub. Locaș pătrat cu toleranță redusă pentru fixare sigură în clichetul de antrenare. Locaș pătrat conform **DIN 3120**.

Deschiderile cheii cu toleranță strânsă protejează capetele șuruburilor și piulițele. **Cu pereți subțiri** pentru lucrări și în locuri înguste. Hexagon dublu (12 laturi) cu profil **HT-Drive** pentru protecția șuruburilor și piulițelor.

Material:

Oțel crom-vanadiu, cromat.

Descriere tehnică

Ø pe partea de antrenare	22,6 mm
Lungime	38 mm
Deschiderea cheii	5/8 inch
Pătrat de antrenare	1/2 inch
Profil de antrenare	Cheie tubulară bi-hexagonală
Tip produs	Bit de cheie tubulară

