

**Garant****Bit bi-hexagonal, 1/2 inch, Deschiderea cheii: 1.1/4inch****Date comandă**

Numărul de comandă	642132 1.1/4
GTIN	4062406310417
Clasa articolului	61A

**Descriere****Execuție:**

Forjată din oțel de înaltă calitate, cu partea interioară înecată, pentru prinderea rapidă a capetelor de șurub. Locaș pătrat cu toleranță redusă pentru fixare sigură în clichetul de antrenare. Locaș pătrat conform **DIN 3120**.

**Deschiderile cheii cu toleranță strânsă** protejează capetele șuruburilor și piulițele. **Cu pereți subțiri** pentru lucrări și în locuri înguste. Hexagon dublu (12 laturi) cu profil **HT-Drive** pentru protecția șuruburilor și piulițelor.

**Material:**

Oțel crom-vanadiu, cromat.

**Descriere tehnică**

Ø pe partea de antrenare	42 mm
Deschiderea cheii	1.1/4 inch
Lungime	44 mm
Pătrat de antrenare	1/2 inch
Profil de antrenare	Cheie tubulară bi-hexagonală
Tip produs	Bit de cheie tubulară

