

**Garant****Bit bi-hexagonal, 1/2 inch, Deschiderea cheii: 7/16inch****Date comandă**

Numărul de comandă	642132 7/16
GTIN	4062406310288
Clasa articolului	61A

**Descriere****Execuție:**

Forjată din oțel de înaltă calitate, cu partea interioară înecată, pentru prinderea rapidă a capetelor de șurub. Locaș pătrat cu toleranță redusă pentru fixare sigură în clichetul de antrenare. Locaș pătrat conform **DIN 3120**.

**Deschiderile cheii cu toleranță strânsă** protejează capetele șuruburilor și piulițele. **Cu pereți subțiri** pentru lucrări și în locuri înguste. Hexagon dublu (12 laturi) cu profil **HT-Drive** pentru protecția șuruburilor și piulițelor.

**Material:**

Oțel crom-vanadiu, cromat.

**Descriere tehnică**

Lungime	38 mm
Deschiderea cheii	7/16 inch
Ø pe partea de antrenare	17,3 mm
Pătrat de antrenare	1/2 inch
Profil de antrenare	Cheie tubulară bi-hexagonală
Tip produs	Bit de cheie tubulară

