

**Garant****Bit bi-hexagonal lung, 1/2 inch Model imperial, Deschiderea cheii: 1/2inch****Date comandă**

Numărul de comandă	642532 1/2
GTIN	4062406310486
Clasa articolului	61A

**Descriere****Execuție:**

Forjate din oțel de înaltă calitate, teșite în interior pentru cuplare rapidă a capetelor șuruburilor. Locaș pătrat cu toleranță restrânsă pentru fixare sigură pe instrumentul de comandă.

**Deschiderile cheii cu toleranță strânsă** protejează capetele șuruburilor și piulițele. **Cu pereți subțiri** pentru lucrări și în locuri înguste. Hexagon dublu (12 laturi) cu profil **HT-Drive** pentru protecția șuruburilor și piulițelor.

**Material:**

Oțel crom-vanadiu, cromat.

**Descriere tehnică**

Ø pe partea de antrenare	19,1 mm
Lungime	77 mm
Deschiderea cheii	1/2 inch
Pătrat de antrenare	1/2 inch
Standard	DIN EN 3710
Standard	ISO 2725-1
Standard	DIN EN 3709
Standard	DIN 3124
Standard	ASME B 107.5M

Profil de antrenare	Cheie tubulară bi-hexagonală
Material	Oțel ultraperformant HPQ®
Suprafață	cromat
Cu profil AS-Drive	da
Tip produs	Bit de cheie tubulară