

Garant

Burghiu ultraperformant din carbură tip HPC cu coadă cilindrică DIN 6535 HA, TiAlN, Ø DC m6: 17 mm



Date comandă

Numărul de comandă	122430 17
GTIN	4045197536808
Clasa articolului	11E

Descriere

Execuție:

Vârful întărit și ascuțirea specială suplimentară – garantează tăiere transversală cu **precizie de centrare superioară**. Evacuare excepțională a așchiilor datorită celor **4 canale de răcire interioare**. **Tăișul principal drept** cu rotunjirea muchiei și forma specială a canalului permit obținerea de **așchii scurte**. **Strat special de acoperire** pentru **o durabilitate ridicată și rată de îndepărtare a materialului semnificativă**.

Recomandare:

Adâncime maximă de găurire:

Lungimea canalelor de așchii (consultați tabelul) minus $1,5 \times \varnothing$ nominal.

Notă:

Lungime canelură $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

Formele HB și HE sunt disponibile la același preț ca și HA.

Forma **HB**: Se comandă cu **Cod 122432**.

Forma **HE**: Se comandă cu **Cod 122430 + 129100HE**.

Strategie de așchiere: HPC

Standard: DIN 6537 K

Toleranță Ø nominal: m6

Număr de dinți Z: 2

Semistandard: da

Toleranță Ø nominal: m6

adâncime maximă de găurire recomandată L_2 : 47,5 mm

Lungimea totală L: 123 mm

Ø cozii D_s : 18 mm

Avans f în Inconel®: 0,2 mm/rot

Descriere tehnică

Toleranța arborelui	h6
Lungimea canalului de așchii L _c	73 mm
Număr de dinți Z	2
Avans f în Inconel®	0,2 mm/rot
Ø nominal D _c	17 mm
Toleranță Ø nominal	m6
Ø cozii D _s	18 mm
Lungimea totală L	123 mm
Standard	DIN 6537 K
adâncime maximă de găurire recomandată L ₂	47,5 mm
Semistandard	da
Strat de acoperire	TiAlN
Materialul sculei	Carbură
Adâncime de găurire până la	4×D
Unghiul la vârf	140 grad
Coadă tip	DIN 6535 HA cu h6
Răcire interioară	Da, cu 25 bari
Strategie de așchiere	HPC
Inel colorat	roz
Tip produs	Burghiu elicoidal

Servicii

Coadă Tip HE	129100 HE
--------------	-----------