



Șurubelniță cu percuție, pneumatică compact, Tip: 7732



Date comandă

Numărul de comandă	079201 7732
GTIN	
Clasa articolului	03R

Descriere

Execuție:

Mini-șurubelniță cu percuție compactă, performantă cu carcasă din aluminiu. **Comutare Side-2-Side** ușor de utilizat pentru schimbare pe dreapta / pe stânga, cu ajutorul manetei de acționare în 2 trepte. Moment maxim de desfacere 610 Nm la o greutate de doar 1,3 kg și o lungime constructivă de numai 112 mm. Mecanism de percuție Jumbohammer.

Descriere tehnică

Dimensiune recomandată a furtunului (Ø interior)	10 mm
Lungime	112 mm
Denumirea producătorului	7732
Vibrație maximă conform EN	12,1 m/s ²
Intervalul momentului de torsiune	138 - 420 Nm
Profil de antrenare portsculă	Pătrat
Zgomot de lucru	95 dB(A)

Dimensiunile portsculei	1/2 inch
Debit maxim de aer necesar	612 l/min
Greutate	1,3 kg
Turație maximă	9000 min ⁻¹
Ø maxim al șuruburilor (8.8 – 12.9)	M20
Racord de aer comprimat	1/4 inch
Racord filetat	NPT
Tip produs	Șurubelniță