

Garant**Adaptor de înlocuire rapidă, Weldon pentru piuliță interioară ER 25, Ø de prindere: 10mm****Date comandă**

Numărul de comandă	319763 10
GTIN	4062406328788
Clasa articolului	31V

Descriere**Execuție:**

- **Model din două componente compus din corp de bază și piuliță de strângere de precizie.**
- **Din oțel pentru scule de înaltă calitate, toate suprafețele funcționale călite și superfinisate.**

Avantaj:

Sistem de înlocuire rapidă extrem de ușor de utilizat, pentru scule acționate. Pregătiți adaptorul de înlocuire rapidă cu scula și înlocuiți-l folosind scula acționată. Piulița de strângere este sprijinită pe rulmenți cu bile.

Utilizare flexibilă multiplă:

- **Înlocuire simplă și rapidă a adaptorului când se folosește scula acționată.**
- **Recomandat pentru toate sculele acționate provenind de la diferiți producători cu racord cu bucsă elastică ER.**

Aplicație:

Pentru prelucrarea prin găurire și frezare în combinație cu sculele acționate cu racord cu bucsă elastică ER.

Descriere tehnică

Lungime activă dimensiune A	35,9 mm
Răcire interioară	da
Concentricitate	≤ 3

Ø exterior D	41 mm
Tip produs	Adaptor cu schimbare rapidă