



Reflector mobil cu LED SIGHT LIGHT 30, Putere absorbită: 315W



Date comandă

Numărul de comandă	081261 315
GTIN	5708997352687
Clasa articolului	08C

Descriere

Execuție:

Datorită unghiului său amplu de 120°, SITE LIGHT asigură un iluminat uniform pentru un spațiu mare de lucru. Cu funcția de dimare, lumina se poate seta în patru trepte. Aplicația de control a luminii prin bluetooth permite pornirea, oprirea și ajustarea SITE LIGHT prin intermediul unui terminal mobil. Cu răcire activă și cu o carcasă robustă, reflectorul este conceput pentru temperaturi de la -25° până la +40°C.

Funcționare:

IP65: Protecție la jet de apă din toate direcțiile și protecție la pătrunderea de praf (etanșeitate la praf) precum și protecție completă la atingere.

Clasă de protecție IP: IP 65

Flux luminos: 5000 - 30000 lm

Greutate: 4095 g

Descriere tehnică

Flux luminos	5000 - 30000 lm
Corpuri de iluminat	Modul LED
Clasă de protecție IP	IP 65
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea

Greutate	4095 g
Lungimea cablului de conectare	10 m
Putere absorbită	315 W
Flux luminos treapta 3	20000 lm
Fluxul luminos treapta 4	30000 lm
Tip produs	Reflector

Accesorii

ADAPTOR DE CONECTARE LUMINA SITE-ULUI	03.5757
---------------------------------------	---------