



Lampă de lucru LED cu acumulatori SPS, Putere absorbită: 84 W



Date comandă

Numărul de comandă	081260 84
GTIN	5708997360095
Clasa articolului	08C

Descriere

Execuție:

Lampa mobilă de lucru AREA 10 SPS cu iluminat 360°, set înlocuibil de acumulatori, mânerul practic pentru cărat și cârligul pentru agățare permit stabilirea unghiului fasciculului la 180° sau la 360°, în funcție de sarcina de lucru. Funcția încorporată de dimare îi permite utilizatorului să opteze între cinci trepte de intensitate. AREA 10 SPS este prevăzută cu SCANGRIP POWER SOLUTION, care permite încărcarea acumulatorului în timpul utilizării. În plus, aparatul are deja un acumulator de rezervă integrat. Aplicația de control a luminii prin bluetooth permite pornirea, oprirea și ajustarea iluminării prin intermediul unui terminal mobil.

Clasă de protecție IP: IP 65

Zonă ATEX: nu există

Flux luminos: 500 - 10000 lm

Valoare CRI: 80

Tip acumulator: Litiu-Ion

Tensiunea acumulatorului: 12,6 V

Lungimea totală: 380 mm

Descriere tehnică

Clasă de protecție IP	IP 65
-----------------------	-------

Tensiunea acumulatorului	12,6 V
Temperatură de culoare	6000 K
Valoare CRI	80
Flux luminos	500 - 10000 lm
Tip acumulator	Litiu-Ion
Lățimea totală	198 mm
Zonă ATEX	nu există
Lungimea totală	380 mm
Greutate	3800 g
Alimentare cu energie	Acumulator litiu-ion
Înălțimea totală	198 mm
Tip produs	Lampă de lucru