



## Bucșe intermediare crestate cu răcire cu răcire, Ø 20 mm, Ø de strângere D1: 10mm



### Date comandă

Numărul de comandă	302150 10
GTIN	4060576155166
Clasa articolului	33T

### Descriere

#### Execuție:

**Schunk** Reducție GZB-S.

Presetarea flexibilă longitudinală este posibilă datorită piesei intermediare deplasabile.

**Cu fante pentru canale de răcire.**

#### Aplicație:

- Pentru găurire, alezare, frezare și ascuțirea sculelor.
- Flexibilitate maximă datorită reducerii diametrului de prindere.
- Momentul maxim de rotație garantează volume mai mari de așchiere decât la o așchiere directă.
- Concentricitate  $\pm 5 \mu\text{m}$  (precizie a sistemului la  $3 \times D$ ).
- Concentricitate  $\pm 2 \mu\text{m}$  (pentru reducere).
- Se utilizează pe toate mandrinele hidraulice disponibile în comerț.

#### Adaptat pentru:

Mandrină hidraulică cu Ø de strângere de 20 mm.

### Descriere tehnică

Ø de prindere D <sub>1</sub>	10 mm
Lungimea totală L	52,5 mm
Ø D	20 mm
Caracteristici nume produs	Ø 20 mm

Concentricitate sistem

5  $\mu$ m

Tip produs

Adaptor de reducere